

## Information produit

**87 26 250**

### KNIPEX Cobra® VDE

Pince multiprise de pointe, isolée

DIN ISO 8976 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 



- Réglage par glissement de la mâchoire à même la pièce: maniement rapide, fiable et confortable
- Réglage de précision: permet un ajustage optimal à des pièces de différentes tailles et une prise en main ergonomique.
- Bon accès à la pièce grâce à la forme effilée de la zone tête/charnière
- Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort
- Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure
- Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage
- Ergot de protection évitant les pincements
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases

#### Informations générales

Réf.	87 26 250
EAN	4003773071495
Pince	chromée
Tête	chromée
Poignées	isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE
Poids	340 g
Dimensions	250 x 59 x 20 mm
Norme	DIN ISO 8976 DIN EN 60900 IEC 60900
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

#### Attributs techniques

Positions de réglage	24
Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 2 pouces
Capacité pour écrous, ouverture	46 mm
Capacité pour les tubes en pouces (diamètre)	Ø 50 mm
Certifié VDE	oui

*Sous réserve de toute modification technique et erreur.*



Il suffit de refermer la pince !



Réglage rapide à même la pièce sans avoir à appuyer sur le bouton

