

Productinformatie

97 54 24

Krimptang voor miniaturstekkers

Parallele verkrimping

- Parallel staande krimpbekken om te voldoen aan de bijzonder hoge vereisten van kleine verbinderstypen
- Consequent hoge krimpkwaliteit dankzij precisiebekken en geforceerde blokkering (ontgrendelbaar)
- Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
- Meer krachtoverbrenging door de knie-hefboomconstructie voor moeiteloos werken
- Krimptangen voor andere miniaturstekkers, vb. HD 22; Modu IV; Micro Timer; ... op aanvraag
- Chroomvanadium-elektrostaal van speciale kwaliteit, in olie gehard



Algemeen	
Artikel-nr.	97 54 24
EAN	4003773060215
Tang	gebruineerd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	305 g
Afmetingen	190 x 60 x 34 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Toepassing	D-Sub-; HD 20-; HDE-stekker
Capaciteit vierkante millimeter	0,03 — 0,56 mm ²
Aantal krimpprofielen	3
AWG	32 — 20

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

