

fetra platensteekwagen

draagvermogen 350 kg, steekplaat breedte x diepte 200 x 500 mm, platentransport in de lengte, ladingbeveiliging door rubberlaag op installaties, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, wielen met luchtbanden op kunststof-velg

Artikelnummer: 119141



fetra
Transportgeräte



fetra Platenkar

Draagvermogen 350 kg

platensteekwagen

- draagvermogen 350 kg
- steekplaat breedte x diepte 200 x 500 mm
- platentransport in de lengte
- met instelbare neerhouder als kantelbeveiliging
- ladingbeveiliging door rubberlaag op installaties
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- hoogte x breedte 1440 x 680 mm
- wielen met luchtbanden op kunststof-velg
- wielnaaf met wiellager
- 2 steunwielen
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 10 jaar garantie

transporttoestel	transportwagen	wiellager	wiellager
type kar	platensteekwagen	steunwiel	2 steunwielen
draagvermogen	350 kg	steunwiel-ø	50 mm
breedte schep	200 mm	veiligheidsgreep	nee
diepte schep	500 mm	hoogte	1440 mm
materiaal	staal	breedte	680 mm
materiaal verwerking	gelast	gebruik	in de lengte
in-/uitklapbaar	nee	oppervlak	m. poedercoating
trapslede	nee	kleur	briljantblauw // RAL5007
ladingbeveiliging	rubberlaag op installaties	uitvoering	met profielrubber
steekwagen uitrusting	instelbare neerhouder	levering	gedemonteerd
banden	lucht	garantie	10 jaar
materiaal velg	kunststof	gewicht	18 kg