

platte PE-bodemopvangbak

voor 4 x 200 liter vat, opvangvolume 300 l, hoogte x breedte x diepte 150 x 1660 x 1260 mm, met PE-pallet



Artikelnummer: 147751

Platte bodemopvangbak

platte PE-bodemopvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 4 x 200 liter vat
- opvangvolume 300 l
- hoogte x breedte x diepte 150 x 1660 x 1260 mm
- met PE-pallet
- van polyethyleen in blauw






Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	diepte	1260 mm
type opvangbak	platte PE-bodemopvangbak	materiaal	polyethyleen
opslagplaats	onderdak	kleur	blauw
opvangvolume	300 l	opvangbak uitrusting	PE-pallet
capaciteit	4 x 200 liter vat	onderrijdbaar	nee

geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en bijtende stoffen	stapelbaar	nee
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	verrijdbaar	nee
hoogte	150 mm	module	bodemopvangbak
breedte	1660 mm	gewicht	40 kg

Gerelateerde Producten

147753		oprijplaat voor platte bodemopvangbak, hoogte x breedte x diepte 160 x 650 x 800 mm, van polyethyleen
147754		opvangbakverbinder voor platte bodemopvangbak, hoogte x lengte x breedte 40 x 1260 x 140 mm, van polyethyleen
147755		opvangbakverbinder voor platte bodemopvangbak, hoogte x lengte x breedte 40 x 1660 x 140 mm, van polyethyleen

Dit past ook bij ...

208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525732		gevarensymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm