

## tandwieltakel

### Premium PRO

trekbelasting 1000 kg,  
standaardheffing lengte 3 m, aantal  
kettingbundels 1

Artikelnummer: 149419



## Tandwieltakel Premium PRO

### Draagvermogen 1000 kg

tandwieltakel Premium PRO




- trekbelasting 1000 kg
- standaardheffing lengte 3 m
- aantal kettingbundels 1
- grootte kettingelementen 6 x 18 mm
- behuizing van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9022 parelmoer lichtgrijs
- ketting galvanisch verzinkt
- haak van staal
- bouwhoogte 373 mm
- breedte x diepte 139 x 152 mm
- hefkracht 30,5 daN
- lastketting conform DIN EN 818-7-T

hijswerktuig	hijswerktuig	diepte	152 mm
hijswerktuigtype	takel	kettingelement	6 x 18 mm
trekbelasting	1000 kg	materiaal behuizing	staal
standaardheffing	3 m	oppervlak behuizing	m. poedercoating
bediening heffing	handmatig	kleur behuizing	parelmoer lichtgrijs // RAL9022
hefkracht	30,5 daN	materiaal haak	staal
aantal bundels	1 stuks	oppervlak ketting	galvanisch verzinkt
materiaal	staal	norm	DIN EN 818-7-T (lastketting)
bouwhoogte	373 mm	gewicht	10,8 kg
breedte	139 mm		

## Gerelateerde Producten

149408		1 meter extra hefhoogte voor tandwieltakel, voor 1 meter extra hefhoogte met 1000 kg draagvermogen, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	---	--

## Dit past ook bij ...

142256		platengrijper, draagvermogen 5000 kg, greepzone 0 - 50 mm
210861		mobile schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1010 x 520 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
526536		kraanweegschaal, weegbereik van 0 tot 10000 kg, afleesbaarheid in 1000 g stappen, behuizing van metaal / haak van staal, levering inclusief afstandsbediening