

Rollcart stellingwagen

draagvermogen 600 kg, platform van hout, laadvlak lengte x breedte 1215 x 800 mm, 3 wanden (draadgaas), onderstel in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 158375



Rollcart Kastwagen

ESD-uitvoering met draadgaas wanden

stellingwagen

- draagvermogen 600 kg
- platform van hout
- laadvlak lengte x breedte 1215 x 800 mm
- 3 wanden (draadgaas)
- onderstel in RAL5010 gentiaanblauw
- gelaste staalconstructie
- hoogte x lengte x breedte 1800 x 1385 x 820 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- zwenkwielen met rem
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3



Technische details

transporttoestel transportwagen

constructies 3 wanden (draadgaas)

type wagen	stellingwagen	kastuitvoering	zonder deuren
materiaal	staal	schuifbeugel	1 stuks
draagvermogen	600 kg	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
lengte laadvlak	1215 mm	banden	TPE
breedte laadvlak	800 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
hoogte	1800 mm	wiel-ø	200 mm
lengte	1385 mm	wiellager	groefkogellager
breedte	820 mm	wielstand	rechthoekig
elektrisch geleidend	ja	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
materiaal platform	hout	norm	EN 1757-3 (rem)
wandtype	draadgaas wand	gewicht	69 kg

Gerelateerde Producten

157957		centrale rem voor transportwagen, van rubber, voor wiel diameter 200 mm
158382		extra legbord voor ESD-kastwagen, lengte x breedte 1200 x 800 mm, met houder, in wit
158408		4 zwenkwielen (i.p.v. 2 zwenk-/2 bokwielen), voor transportwagen, draagvermogen 600 - 1200 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar