

## SCHULTE

### magazijnstelling - grondveld MULTIplus-Pack

MULTIplus-Pack, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1000 x 300 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 159151



### SCHULTE Inhaakstelling MULTIplus-Pack

#### Basisstelling

magazijnstelling - grondveld

- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1000 x 300 mm
- veldlast 600 kg
- 4 niveaus met Stalen bodem
- Per 25 mm verstelbaar
- opstelhoek recht
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- zeer stabiel door kruisschoor
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: gedeeld T-profiel in handzame doos (past in personenauto)
- 5 jaar garantie
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast




## Technische details

meubeltype	stelling	gebruik	eenzijdig
stellingtype	magazijnstelling	legbord-/niveautype	Stalen bodem
stellingsysteem	kliksysteem	oppervlak legbord	verzinkt
stellingveld	grondveld	oppervlak standaard	verzinkt
materiaal	staal	opstelhoek uitrichting	recht
hoogte	2000 mm	stabiliteit/versteving/schoren	kruisschoor
breedte	1000 mm	inhoud levering	gedeeld T-profiel
diepte	300 mm	kleur uitvoering	verzinkt
veldlast	600 kg	garantie	5 jaar
legborden / schappen aantal	4 stuks	gewicht	21,02 kg
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm		

## Gerelateerde Producten

159164		legbord voor inhaakstelling, breedte x diepte 1000 x 300 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
--------	--	--

## Dit past ook bij ...

324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in staand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten