

BS-ROLLEN zwenkwiel met rem

draagvermogen 70 kg, Met TPE-banden in grijs, diameter 100 mm, naaf met glijlager, centrale rem, rem met vastzetter handmatig, velg van kunststof, bevestiging met ruggat, Ø 10,2 mm

VE 2 stuks

Artikelnummer: 159261



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Apparaatwielen

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 70 kg
- Met TPE-banden in grijs
- Geluiddempend
- diameter 100 mm
- naaf met glijlager
- centrale rem, rem met vastzetter handmatig
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal verzinkt, gechrommeerd
- bevestiging met ruggat, Ø 10,2 mm
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen

Technische details

transporttechniek	rollen	ruggat	10,2 mm
roltype	apparatenwiel	materiaal behuizing	staal
set	nee	zwenklager	Kogelbaan, twee rijen
bouwmodel	zwenkwiel	rem	centrale rem
draagvermogen	70 kg	terugloprem	handmatig
banden	TPE	draadvangkappen	nee

wiel-ø	100 mm	totale hoogte	121 mm
materiaal velg	kunststof	loopvlak eigenschap	Geluiddempend
wiellager	glijlager	oppervlak behuizing	verzinkt, gechromeed
bevestigingselement	ruggat	kleur banden	grijs
elektrisch geleidend	nee		