

ballenwaggen

draagvermogen 500 kg, hoogte x
lengte x breedte 1550 x 1500 x 620
mm, opbouw 3 wanden
(draadgaas), 1 dubbele
openslaande deur, frame galvanisch
blauw verzinkt, met elastiek-banden



Artikelnummer: 219901



ballenwaggen

ballenwagen

- draagvermogen 500 kg
- hoogte x lengte x breedte 1550 x 1500 x 620 mm
- opbouw 3 wanden (draadgaas), 1 dubbele openslaande deur
- maaswijdte 50 x 50 mm
- afsluitbaar
- frame galvanisch blauw verzinkt
- staalconstructie
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 125 mm
- met elastiek-banden
- 2 zwenkwielen met rem

Technische details

transporttoestel transportwagen

constructies 3 wanden (draadgaas), 1

		dubbele openslaande deur
type wagen	ballenwagen	maaswijdte 50 x 50 mm
materiaal	staal	plafond ja
draagvermogen	500 kg	wagen uitrusting 3 legb., 1 mand
hoogte	1550 mm	afsluitbaar ja
binnenhoogte	1190 mm	wielen aantal/soort 4 zwenkwielen
lengte	1500 mm	banden elastiek
binnenlengte	1440 mm	diameter wiel 125 mm
breedte	620 mm	wieluitrusting 2 zwenkwielen met rem
binnenbreedte	550 mm	oppervlak galvanisch verzinkt
euronorm	nee	gewicht 88,3 kg