

## bac gerbable norme Europe

hauteur x longueur x largeur 270 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein

Numéro d'article: 221300



## Bac gerbable norme Europe

bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 270 x 600 x 400 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 265 x 555 x 355 mm
- force 25 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en gris
- Parois plein, fond plein
- transport facile grâce à ouvertures de prise ouvertes
- Plusieurs niveaux gerbable
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- Résistant à la température -10 °C à +80 °C

### Détails techniques

type de récipient	bacs gerbables	emboîtable	non
norme européenne	oui	pliable	oui
capacité	52 l	structure de cloison	plein
hauteur	270 mm	soubassement	plein

longueur	600 mm	charge	25 kg
largeur	400 mm	résistance à la température	-10 °C à +80 °C
hauteur intérieure	265 mm	convient pour les convoyeurs à r	oui
longueur intérieure	555 mm	dispositif de support	ouvertures de prise ouvertes
largeur intérieure	355 mm	couleur	gris
matériau	polypropylène	Poids	2,2083 kg
gerbable	oui		