

## **bott** **werkbank** verso

hoogte x breedte x diepte 830 - 930  
x 1500 x 600 mm, tafelblad van  
multiplex, uitrusting: 3 laden, 1  
legbord, onderstel met slag- en  
krasvaste poedercoating in RAL7035  
lichtgrijs, front met slag- en krasvaste  
poedercoating in RAL3004  
purperrood

**Artikelnummer: 231807**




### werkbank


- hoogte x breedte x diepte 830 - 930 x 1500 x 600 mm
- tafelblad van multiplex
- bladdikte 30 mm
- uitrusting: 3 laden, 1 legbord
- links 3 laden
- rechts 1 legbord
- laden hoogte 1x125 mm / 2x175 mm
- draagvermogen per lade 75 kg
- ladegeleider 100 %
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL3004 purperrood
- Leveringstoestand voorgemonteerd

## Technische details





meubeltype	tafel	laden aantal x hoogte	1x125 mm / 2x175 mm
type tafel	werkbank	draagvermogen lade	75 kg
hoogte	830-930 mm	uittrekbare lade	100 %
breedte	1500 mm	materiaal plaat	multiplex
diepte	600 mm	materiaal onderstel	staal
dikte plaat	30 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
in hoogte verstelbaar	ja	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
werkbank uitrusting	3 laden, 1 legbord	oppervlak front	m. poedercoating
onderbouwelementen links	3 laden	kleur voorkant	purperrood // RAL3004
onderbouwelementen rechts	1 legbord	verrijdbaar	nee
laden aantal	3 stuks	gewicht	95,769 kg

## Gerelateerde Producten

232988		scheidings- en vakkenwanden, met 3 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232989		scheidings- en vakkenwanden, met 3 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232990		scheidings- en vakkenwanden, met 6 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232991		scheidings- en vakkenwanden, met 6 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232992		scheidings- en vakkenwanden, met 9 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232993		scheidings- en vakkenwanden, met 9 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233014		schuimstofelement, lengte x breedte 525 x 550 mm, van rubber in zwart
233054		binnenlade, hoogte x breedte x diepte 125 x 525 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
233058		binnenlade, hoogte x breedte x diepte 175 x 525 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

233447		lade-indelingsset, met 15 vakken, van polypropyleen in lichtgrijs
--------	---	---

### Dit past ook bij ...

102657		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
230322		draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchromd, frame met 5 wielen