



## dalle tapis antifatique

### Utrecht

système emboîtable, ESD- exécution électroconductrice, hauteur x longueur x largeur 19 x 910 x 910 mm, en caoutchouc avec surface aspect « peau d'orange » en noir, antidérapant



Numéro d'article: 235600



dalle tapis antifatique










- convient pour zones sèches, industrielles, par ex. lignes de production, convoyeurs, machines CNC et postes de travail pour l'usinage de métaux / pour sollicitations élevées
- système emboîtable
- ESD- exécution électroconductrice
- hauteur x longueur x largeur 19 x 910 x 910 mm
- en caoutchouc avec surface aspect « peau d'orange » en noir
- antidérapant

## Détails techniques





revêtement de sol	tapis antifatique	hauteur	19 mm
confection	système emboîtable	longueur	910 mm
module	dalle	largeur	910 mm
convient pour (secteurs)	zones sèches, industrielles	fonction revêtement de sol	antidérapant

convient pour (application)	sollicitations élevées	conducteur d'électricité	oui
lieu d'utilisation	intérieur	difficilement inflammable	non
matériau de surface de roulement	caoutchouc	à manutentionner	oui
surface de revêtement de sol	rugueux	Poids	6 kg
couleur	noir		

## Accessoires

235551		baguette de finition de bordure, pour tapis antifatigue, système emboîtable, raccordement mâle, largeur 910 mm, en noir
235552		baguette de finition de bordure, pour tapis antifatigue, système emboîtable, raccordement mâle, largeur 910 mm, en jaune
235553		baguette de finition de bordure, pour tapis antifatigue, système emboîtable, raccordement femelle, largeur 910 mm, en noir
235554		baguette de finition de bordure, pour tapis antifatigue, système emboîtable, raccordement femelle, largeur 910 mm, en jaune
235555		baguette de finition de bordure, pour tapis antifatigue, système emboîtable, raccordement mâle, longueur x largeur 910 x 150 mm, en noir
235556		baguette de finition de bordure, pour tapis antifatigue, système emboîtable, raccordement mâle, longueur x largeur 910 x 150 mm, en jaune
235557		baguette de finition de bordure, pour tapis antifatigue, système emboîtable, raccordement femelle, longueur x largeur 910 x 150 mm, en noir
235558		baguette de finition de bordure, pour tapis antifatigue, système emboîtable, raccordement femelle, longueur x largeur 910 x 150 mm, en jaune
235625		nettoyant pour tapis ESD, flacon vaporisateur avec capacité 1 l, pour les tapis de sol et de table statiques, élimine saletés et résidus d'huile ou traces de doigts

## Cela s'adapte aussi ...

213069		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune/noir, bande longueur x largeur 30 m x 75 mm
221861		chariot à plateaux, force 250 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 835 x 490 mm, plateau(x) en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE
227867		casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu
227891		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 44, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute