

META

legbord voor inhaakstelling

breedte x diepte 1300 x 500 mm, voor een vaklast van 330 kg, het legbord wordt met clip-legborddragers bevestigd, uitgerust met veiligheidsrand voor bescherming tegen verwondingen, van staal met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 275224

META Legbord

meer opbergruimte op de planken

legbord voor inhaakstelling

- breedte x diepte 1300 x 500 mm
- voor een vaklast van 330 kg
- het legbord wordt met clip-legborddragers bevestigd
- uitgerust met veiligheidsrand voor bescherming tegen verwondingen
- 3-voudige veiligheidsrand van 40 mm hoog zorgt voor hoge stabiliteit en bescherming tegen verwondingen
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

meubeltype	stelling	diepte	500 mm
stellingtype	accessoires	vakdiepte	500 mm
onderdeel	legbord	vaklast	330 kg
stellingaccessoires	legbord	legborden / niveaus uitrusting	veiligheidsrand
voor stellingtype	inhaakstelling	legborden / niveaus stabiliteit	3-voudige veiligheidsrand
legbord-/niveautype	Stalen bodem	materiaal	staal
legborden / niveaus	ingeclipd	oppervlak legbord	verzinkt

montage			
breedte	1300 mm	kleur uitvoering	verzinkt
vakbreedte	1300 mm	gewicht	6,804 kg