


Thurmetall ladekast

hoogte x breedte x diepte 1000 x 1205 x 695 mm, 10 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 500678



THURMETALL



5 YEARS WARRANTY



Thurmetall Ladekast

laden met 200 kg draagvermogen

ladekast

- hoogte x breedte x diepte 1000 x 1205 x 695 mm
- 10 lade(n)
- laden hoogte 2x50 mm/3x75 mm/3x100 mm/2x125 mm
- constructie van staal
- met greeplijst
- draagvermogen per lade 200 kg
- laden telescooprail, uittrekbaar legbord 100 %
- Per 25 mm verstelbaar
- laden met kleurbeheersysteem
- met uittrekblokkade
- afsluitbaar met cilinderslot
- romp met slag- en krasvaste poedercoating
- front met slag- en krasvaste poedercoating
- GS- en TÜV-getest











- 5 jaar garantie

Technische details





meubeltype	kast	indelingsraster liggend	30 mm
type kast	ladekast	uittrekrail lade	telescooprail
materiaal	staal	uittrekbare lade	100 %
hoogte	1000 mm	hoogteverstelraster lade	25 mm
breedte	1205 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
diepte	695 mm	oppervlak front	m. poedercoating
kast uitrusting	lades	uittrekblokkering	uittrekblokkade
laden aantal	10 stuks	afsluitbaar	ja
laden aantal x hoogte	2x50 mm/3x75 mm/3x100 mm/2x125 mm	sluitsysteem	cilinderslot
fronthoogte 50 mm	2 stuks	scheidingswand	nee
fronthoogte 75 mm	3 stuks	greep	greeplijst
fronthoogte 100 mm	3 stuks	verrijdbaar	nee
fronthoogte 125 mm	1 stuks	garantie	5 jaar
fronthoogte 150 mm	1 stuks	certificering	GS // TÜV
draagvermogen lade	200 kg	gewicht	223 kg
indelingsraster stand	50 mm		

Gerelateerde Producten

501097		scheidingswand, 4 lengteverdeler + 5 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 1100 mm, fronthoogte 150 mm, breedte 1100 mm
501113		scheidingswand, 8 lengteverdeler + 22 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 1100 mm, fronthoogte 75 mm, breedte 1100 mm
501114		scheidingswand, 8 lengteverdeler + 22 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 1100 mm, fronthoogte 100 / 125 mm, breedte 1100 mm
501115		scheidingswand, 8 lengteverdeler + 22 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 1100 mm, fronthoogte 150 mm, breedte 1100 mm
501149		set inzetbakken, bestaand uit 54 bakken, 42 x BxD 100x100 mm, 12 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 1100 mm, fronthoogte 50 mm, breedte 1100 mm
501150		set inzetbakken, bestaand uit 54 bakken, 42 x BxD 100x100 mm, 12 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 1100 mm, fronthoogte 75 mm, breedte 1100 mm
501151		set inzetbakken, bestaand uit 54 bakken, 42 x BxD 100x100 mm, 12 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 1100 mm, fronthoogte 100 / 125 mm, breedte 1100 mm
501162		set inzetbakken, bestaand uit 33 bakken, 33 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 1100 mm, fronthoogte 50 mm, breedte 1100 mm
501164		set inzetbakken, bestaand uit 33 bakken, 33 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 1100 mm, fronthoogte 75 mm, breedte 1100 mm

501165		set inzetbakken, bestaand uit 33 bakken, 33 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 1100 mm, fronthoogte 100 / 125 mm, breedte 1100 mm
501169		schuimrubber bekleding, passend voor ladebreedte 1100 mm, breedte 1100 mm, in zwart
501173		antislipmat, passend voor ladebreedte 1100 mm, breedte x diepte 1100 x 600 mm, dikte 5 mm, in antraciet
532138		etiketlijst, voor ladekast, breedte 30 mm
532139		etiketlijst, voor ladekast, breedte 50 mm

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werklek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
974176		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood