

## BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 150 kg, met elastiek-banden, diameter x breedte 100 x 40 mm, naaf met rollager, velg van aluminium, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 85 mm

Artikelnummer: 510117



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

### Zwenkwiel

zwenkwiel


- draagvermogen 150 kg
- met elastiek-banden
- Niet-strepend
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen
- diameter x breedte 100 x 40 mm
- naaf lengte x Ø 40 x 15 mm
- schroefgatafstand 80x60 mm, schroefgat-Ø 9 mm
- naaf met rollager
- velg van aluminium
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 85 mm
- Zwenklager met kogellager

## Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	totale hoogte	137 mm
bouwmodel	zwenkwiel	naaflengte	40 mm

draagvermogen	150 kg	naafboorgat	15 mm
banden	elastiek	wielbreedte	40 mm
wiel-ø	100 mm	uitlading	34 mm
materiaal velg	aluminium	loopvlak eigenschap	Niet-strepend
wiellager	rollager	lengte plaat	105 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	breedte plaat	85 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	80x60 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-ø	9 mm
materiaal behuizing	staal	oppervlak behuizing	verzinkt
zwenklager	kogellager	gewicht	1 kg

## Gerelateerde Producten

510129		wiel, draagvermogen 150 kg, met elastiek-banden, diameter x breedte 100 x 40 mm, naaf met rollager, velg van aluminium
--------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken