

Kappes grootvolumekast met bakken

RasterPlan®

hoogte x breedte x diepte 1950 x
1130 x 590 mm, 21 bakken van
polyethyleen, afsluitbaar met
cilinderslot, onderbouw sokkel, romp
met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL7035 lichtgrijs,
front met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

® RasterPlan



KAPPES



Artikelnummer: 522353



Kappes Grootvolumekast RasterPlan®

met Favorit zichtbakken

grootvolumekast met bakken

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1130 x 590 mm
- 21 bakken van polyethyleen
- uitrusting 21 x H x B x D 200 x 300 x 500 mm
- draagvermogen per niveau 50 kg
- constructie van plaatstaal
- Stofdicht te sluiten via dubbele openslaande deur met perforaties
- dubbelwandige deuren met doorlopende stanggeleiding
- deuropeningshoek 200 °
- Per 10 mm verstelbaar
- met draaigreep
- afsluitbaar met cilinderslot
- sluitmechanisme met 3 grendels
- onderbouw sokkel

- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

meubeltype	kast	oppervlak front	m. poedercoating
type kast	universele kast	sluitsysteem	cilinderslot
type deur	dubbele openslaande deur met perforaties	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
hoogte	1950 mm	onderbouw	sokkel
breedte	1130 mm	materiaal	plaatstaal
diepte	590 mm	in hoogte verstelbaar legbord	10 mm
kast uitrusting	legborden, kisten	oppervlak legbord	verzinkt
legborden / schappen aantal	6 stuks	afsluitbaar	ja
draagvermogen legbord	50 kg	scheidingswand	nee
zichtbakken aantal	21 stuks	vergrendeling	driezijdig
aantal bakken x maat	21 x H x B x D 200 x 300 x 500 mm	openingshoek deur	200 °
materiaal kist	polyethyleen	greep	draaigreep
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	verrijdbaar	nee
kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035	deur uitvoering	dubbelwandige deuren met doorlopende stanggeleiding
oppervlak romp	m. poedercoating	gewicht	158,69 kg

Gerelateerde Producten

324636		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in blauw
324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
324658		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in groen
324669		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in rood
324705		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in grijs

Dit past ook bij ...

114305		afvalbak, geschikt voor binnen en buiten, inhoud 120 l, hoogte x diameter 980 x 500 mm, legbord, romp van staal verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7021 zwartgrijs
524171		werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4-voetonderstel, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

527144



bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil