

stationaire heftafel

draagvermogen 500 kg, platform gesloten platform, platform lengte x breedte 1350 x 1000 mm, nuttige slag 900 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5019 capriblauw



Artikelnummer: 524062



Schaarheftafel

met gesloten platform

stationaire heftafel






- draagvermogen 500 kg
- platform gesloten platform
- platform lengte x breedte 1350 x 1000 mm
- nuttige slag 900 mm
- bouwhoogte 180 mm
- heftijd 20 sec
- hefuitvoering elektrisch
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5019 capriblauw
- zeer veilig door dodemansbesturing
- enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5019 capriblauw
- torsiestijve staalconstructie
- energieverbruik 0,98 kW
- kabel 3 m lang
- met spanning 400V/500Hz

- beschermingsklasse IP65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
- gewicht 200 kg

Technische details

hijswerktuig	heftafel	oppervlak schaar	m. poedercoating
heftafeltype	stationaire heftafel	kleur schaar	capriblauw // RAL5019
draagvermogen	500 kg	platformtype	gesloten platform
lengte platform	1350 mm	materiaal platform	staal
breedte platform	1000 mm	oppervlak platform	m. poedercoating
bouwhoogte	180 mm	kleur platform	capriblauw // RAL5019
hefhoogte (min.)	180 mm	lengte	1350 mm
hefhoogte (max.)	900 mm	energieverbruik	0,98 kW
slagtijd	20 sec	spanningsverzorging	spanning 400V/500Hz
nuttige slag	900 mm	kabellengte	3 m
bediening heffing	elektrisch	ip beschermingsklasse	65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
scharen uitvoering	enkelvoudige schaar	gewicht	200 kg
materiaal	staal		

Dit past ook bij ...

149422		tandwieltakel, trekbelasting 3000 kg, standaardheffing lengte 3 m, aantal kettingbundels 1
210799		pallethefwagen, draagvermogen 5000 kg, vork lengte x breedte 1150 x 210 mm, zwenkwielen met staal-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met staal-banden, breedte x Ø 75 x 80 mm
354036		rondstrop met meerdere sprongen, draagvermogen enkelvoudig direct 8400 kg, nuttige lengte 1 m, aantal bundels: 4 stuks, van polyester in grijs
508980		combinatieloopkat, trekbelasting 5000 kg, rolkat, standaardheffing lengte 3 m
670488		hijsband, draagvermogen enkelvoudig direct 5000 kg, nuttige lengte 6 m, van polyester in rood