

## opvangbak

voor 4 x 200 liter vat, opvangvolume 230 l, hoogte x breedte x diepte 285 x 1200 x 1200 mm, van staal gelakt in RAL2000 geeloranje



Artikelnummer: 525704

## Opvangbak

### Stapelbaar

opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- voor 4 x 200 liter vat
- opvangvolume 230 l
- hoogte x breedte x diepte 285 x 1200 x 1200 mm
- van staal gelakt in RAL2000 geeloranje
- onderrijdhoogte 100 mm voor transport met heftruck



## Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	materiaal	staal
type opvangbak	opvangbak	oppervlak	gelakt
opslagplaats	onderdak	kleur	geeloranje // RAL2000
opvangvolume	230 l	onderrijdbaar	ja
capaciteit	4 x 200 liter vat	onderrijdhoogte	100 mm

geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	stapelbaar	ja
hoogte	285 mm	verrijdbaar	nee
breedte	1200 mm	kleur uitvoering	oranje
diepte	1200 mm	gewicht	77 kg

## Dit past ook bij ...

208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525732		gevaarsymbool, symbool/tekst: aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm