

BS-ROLLEN roulette pivotante avec frein

force 150 kg, avec bandage élastique, diamètre x largeur 100 x 40 mm, moyeu avec roulement à billes, double blocage, jante en aluminium, fixation avec panneau, longueur x largeur 100 x 85 mm



Numéro d'article: 526609

BS-ROLLEN Roue pour fortes charges

Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante avec frein

- force 150 kg
- avec bandage élastique
- Convient pour lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier
- diamètre x largeur 100 x 40 mm
- moyeu longueur x Ø 40 x 15 mm
- espacement des trous des vis 80x60 mm, Ø trou des vis 10 mm
- moyeu avec roulement à billes
- double blocage
- jante en aluminium
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 100 x 85 mm
- Palier de pivotement avec circuit de billes, deux rangées

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	frein	double blocage
type de roulettes	roues pour fortes charges	pare-fils	non

modèle	roulette pivotante	hauteur totale	150 mm
charge	150 kg	longueur de moyeu	40 mm
pneumatique	élastique	trou de moyeu	15 mm
Ø de roue	100 mm	largeur de roue	40 mm
matériau de jante	aluminium	portée	35 mm
roulement	roulement à billes	longueur de plaque	100 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier	largeur de plaque	85 mm
élément de fixation	panneau	distance trou de vis	80x60 mm
conducteur d'électricité	non	Ø de trou de vis	10 mm
matériau de boîtier	acier	surface de boîtier	galvanisé
palier de pivotement	circuit de billes, deux rangées	Poids	2,65 kg

Accessoires

524866



roue, force 150 kg, avec bandage élastique, moyeu avec roulement à rouleaux, diamètre x largeur 100 x 40 mm, moyeu longueur x Ø 40 x 15 mm, jante en aluminium

Cela s'adapte aussi ...

400701



cubes rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés