

Bauer Oliedichte kiepbak

hoogte x lengte x breedte 530 x 1375 x 670 mm, inhoud 0,25 m³, draagvermogen 300 kg, Robuuste constructie van staal gelakt in RAL 5012 lichtblauw, onderbouw vorksloten



Artikelnummer: 528097

Bauer Kiepbak

laag model

Oliedichte kiepbak


- lage bouwvorm
- hoogte x lengte x breedte 530 x 1375 x 670 mm
- hoogte stortkant 530 mm
- inhoud 0,25 m³
- draagvermogen 300 kg
- gewicht 62 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 55 x 170 mm
- afstand vorksloten 285 mm
- materiaaldikte 2 mm
- Kantelfunctie handmatig via handgreep aan achterzijde
- automatische vergrendeling van de geveerde kantelbeveiliging
- olie- en waterdicht
- Hoge stabiliteit door omgeslagen randversteving rondom
- Robuuste constructie van staal gelakt in RAL 5012 lichtblauw
- onderbouw vorksloten

Technische details





baktype	Kiepbak	onderrijdbaar	ja
inhoud	0,25 m ³	onderbouw	vorksloten

hoogte	530 mm	hoogte vorksloten	55 mm
lengte	1375 mm	breedte vorksloten	170 mm
breedte	670 mm	afstand vorkkokers	285 mm
draagvermogen	300 kg	kraan	nee
bouwwijze	lage bouwvorm	stapelbaar	nee
hoogte stortkant	530 mm	nestbaar	nee
materiaal	staal	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
materiaal verwerking	gelast	oppervlak	gelakt
eigenschap materiaal	olie- en waterdicht	kleur	blauw // RAL 5012
materiaaldikte opvangbak	2 mm	kleur uitvoering	blauw
stabiliteit/versteviging/schoren	omgeslagen randversteviging rondom	plafond	nee
kantelfunctie	handmatig	gewicht	62 kg
kantelbeveiliging	Geveerde kantelbeveiliging		

Gerelateerde Producten

528107		wielenset, voor kiepbak, banden massief rubber, diameter 200 mm
--------	---	---

Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs