


## META legbord van plaatstaal voor palletstelling

breedte x diepte 2700 x 1100 mm,  
voor een vaklast van 2700 kg, van  
staal met corrosiebeschermende  
zinklaag

Artikelnummer: 691998



## META Legbord voor palletstelling

legbord van plaatstaal voor palletstelling

- breedte x diepte 2700 x 1100 mm
- voor een vaklast van 2700 kg
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag

## Technische details

meubeltype	stelling	breedte	2700 mm
stellingtype	accessoires	diepte	1100 mm
stellingveld	onderdeel	vaklast	2700 kg
onderdeel	legbord van plaatstaal	materiaal	staal
stellingaccessoires	legbord	oppervlak legbord	verzinkt
voor stellingtype	palletstelling	kleur uitvoering	verzinkt
legbord-/niveautype	stalen panelen	gewicht	41,31 kg

## Dit past ook bij ...

203461		trapladder, trap eenzijdig, 8 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), standhoogte 1,7 m, balklengte 2,49 m, van aluminium
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag-en kravaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
507316		hefwagen met weegsysteem, draagvermogen 2000 kg, vork lengte x breedte 1150 x 150 mm, zwenkwielen met rubber-banden, breedte x Ø 40 x 190 mm, vorkrollen tandem met polyurethaan-banden, breedte x Ø 70 x 85 mm, met snelheffunctie
513209		Verrijdbare bordestrap, bordes hoogte 1,92 m, bordes breedte x diepte 600 x 800 mm, 8 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), 60° helling, van aluminium, 4 veer-zwenkwielen en antislip kunststof voeten, 2 zwenkwielen met rem