

## Cemo Grote GVK-bak

conische vorm, hoogte x lengte x  
breedte 875 x 1620 x 1190 mm,  
inhoud 1100 l, in groen, vorksloffen

Artikelnummer: 704105



## Cemo Grote GVK-container

### Onderbouw met vorksloffen

Grote GVK-bak

- conische vorm
- hoogte x lengte x breedte 875 x 1620 x 1190 mm
- legbordlengte x legbordbreedte binnen 1340 x 910 mm
- inhoud 1100 l
- in groen
- wanden: gladde, naadloze vlakken voor eenvoudige reiniging
- vorksloffen
- Greeprand rondom
- Plaatsbesparend stapelbaar
- temperatuurbestendig van -30 °C tot +40 °C, tijdelijk tot +90 °C
- geschikt voor agressieve media

### Technische details




baktype	Maxi-container	wand uitvoering	glad, naadloos
euronorm	nee	vloerconstructie	gesloten

vorm	conisch	stapelbaar	nee
inhoud	1100 l	vouwbaar	nee
hoogte	875 mm	nestbaar	ja
lengte	1620 mm	onderrijdbaar	nee
binnenlengte	1480 mm	onderbouw	vorksloffen
breedte	1190 mm	inrijdbreedte	655 mm
binnenbreedte	1050 mm	greep	Greeprand rondom
bodemlengte	1352 mm	temperatuurbestendigheid	-30 °C tot +40 °C, tijdelijk tot +90 °C
bodemlengte binnen	1340 mm	geschikt voor levensmiddelen	nee
bodembreedte	922 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	agressieve media
bodembreedte binnen	910 mm	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
materiaal	GVK (glasvezelversterkt kunststof)	kleur	groen
wandconstructie	gesloten	gewicht	57 kg

## Gerelateerde Producten

100605		voeten, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, voor container met grote capaciteit met 1100 l inhoud, hoogte 140 mm
203940		Onderwagen, Voor 1100 l Grote GVK-bak, laadvlak lengte x breedte 1352 x 922 mm, frame van staal met corrosiebeschermende zinklaag, 4 zwenkwielen. 2 wielen met draai- en zwenkrem
704218		plat deksel, van GVK (glasvezelversterkt kunststof), voor container met grote capaciteit met 1100 l inhoud, in grijs

## Dit past ook bij ...

240194		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen enkel met nylon-banden, breedte x Ø 100 x 82 mm
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
529930		lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium