


## hofs magazijnstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1310 x 635 mm, vaklast 190 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 859804



hofs  
REGALSYSTEME



## hofs Traversenstelling

### Aanbouwstelling

magazijnstelling - aanbouwveld

- Geschikt voor magazijn en werkplaats
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1310 x 635 mm
- veldlast 1200 kg
- vaklast 190 kg
- vak breedte x diepte 1300 x 600 mm
- 5 niveaus met Stalen bodem



- Per 25 mm verstelbaar
- opstelhoek recht
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren en lengteprofielen
- staander met voetplaten en profielafdekplaten van kunststof aan bovenzijde voor een nette afwerking aan de boven- en onderkant
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast

## Technische details


















meubeltype	stelling	gebruik	tweezijdig
stellingtype	magazijnstelling	legbord-/niveautype	Stalen bodem
stellingsysteem	kliksysteem	oppervlak legbord	verzinkt
stellingveld	aanbouwveld	oppervlak standaard	verzinkt
geschikt voor (branches)	magazijn en werkplaats	oppervlak traversen	verzinkt
materiaal	staal	opstelhoek uitrichting	recht
hoogte	2000 mm	stabiliteit/versteviging/schoren	diagonaalschoren // lengteprofielen
breedte	1310 mm	staander uitrusting	voetplaten, profielafdekplaten aan bovenzijde
diepte	635 mm	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
vaklast	190 kg	kleur uitvoering	verzinkt
veldlast	1200 kg	levering	gedemonteerd
legborden / schappen aantal	5 stuks	certificering	RAL-keurmerk
vakbreedte	1300 mm	garantie	5 jaar
vakdiepte	600 mm	gewicht	44,8 kg
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm		

## Gerelateerde Producten

100736



bureaupaneel, voor inhaakstelling, hoogte x breedte 75 x 1300 mm, uitgerust met verstevigingstraversen, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

100738		bureaupaneel, voor inhaakstelling, hoogte x breedte 75 x 1300 mm, uitgerust met verstevigingstraversen, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
150122		muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, in lichtgrijs
150123		muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
586133		legbord voor magazijnstelling, breedte x diepte 1300 x 600 mm, voor een vaklast van 190 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
589539		zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 2000 x 600 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, massief plaatstaalwand
589801		achterwand voor inhaakstelling, hoogte x breedte 2000 x 1300 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, massief plaatstaalwand
589867		achterwand voor inhaakstelling, hoogte x breedte 2000 x 1300 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, roosterwand, maaswijdte 50 x 50 mm
597763		vakverdeler, voor schroefstelling, hoogte x diepte 300 x 600 mm, vrijstaand, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
599667		stortgoedlijst, voor inhaakstelling, hoogte x breedte 100 x 1300 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
599838		kledingstang, voor inhaakstelling, breedte 1300 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
858947		magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1010 x 635 mm, vaklast 140 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
859054		magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1010 x 635 mm, vaklast 140 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
859892		magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1310 x 635 mm, vaklast 190 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
868419		paal voor aanbouwstelling, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
870192		opvanglegborden voor inhaakstelling, breedte x diepte 1300 x 600 mm, voor een vaklast van 200 kg, uitgerust met rand en veiligheidsfels, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
870512		zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 2000 x 600 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, roosterwand, maaswijdte 50 x 50 mm
870691		zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 2000 x 600 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, perforatieplaatwand

## Dit past ook bij ...

324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in staand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
862489		systeemstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1010 x 635 mm, vaklast 330 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs