

## fetra

### chariot à ridelles

#### SUPER-MULTIVARIO

force 1200 kg, plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm, plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable, rehausse 1 ridelle (paroi pleine), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage élastique sur jante aluminium



Numéro d'article: 900442

## fetra Chariot à ridelles SUPER-MULTIVARIO

### Force 1200 kg










chariot à ridelles



- force 1200 kg
- plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm
- hauteur de charge 280 mm
- plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable
- rehausse 1 ridelle (paroi pleine)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage élastique sur jante aluminium
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	poignée	1 pièce
type de chariot	chariots à dossier	rabattable	non
type de chariot à dossier	chariot à ridelles	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
charge	1200 kg	pneumatique	élastique
hauteur de charge	280 mm	Ø de roue	200 mm
longueur de plateau	1200 mm	roulement	roulement à billes
largeur de plateau	800 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
matériau de plateforme	plaque de contreplaqué	matériau de jante	aluminium
surface de plateforme	antidérapant	disposition des roues	rectangulaire
exécution de plateforme	imperméable	hauteur	1000 mm
rehausses	1 ridelle (paroi pleine)	surface de châssis	finition peinture époxy
emboîtable	non	couleur	bleu brillant // RAL5007
matériau	acier	norme	EN 1757-3 (frein)
matériau de finition	soudé	garantie	10 années
norme européenne	non	Poids	54 kg

## Accessoires

119194		roue, diamètre 200 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
147905		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158760		Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 200 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158815		Timon et couplage pour châssis roulant, en acier, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158816		support pour lecteur de code-barres pour chariot d'entrepôt, en acier, hauteur x largeur 150 x 120 mm
225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant

225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
309745		roue, avec bandage polyamide, diamètre 200 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal