

fetra palletwagen

draagvermogen 500 kg, vork lengte x breedte 1115 x 153 mm, draagbreedte 526 mm, zwenkwielen met polyurethaan-banden, breedte x Ø 40 x 150 mm, vorkrollen met nylon-banden, breedte x Ø 65 x 70 mm

Artikelnummer: 999279



fetra
Transportgeräte

2 YEARS
WARRANTY

fetra Pallet- en platformwagen

draagvermogen 500 kg

palletwagen

- draagvermogen 500 kg
- vork lengte x breedte 1115 x 153 mm
- draagbreedte 526 mm
- zwenkwielen met polyurethaan-banden, breedte x Ø 40 x 150 mm
- vorkrollen met nylon-banden, breedte x Ø 65 x 70 mm
- zwenkwielen met rem
- hefhoogte 830 mm / verlaagde hoogte 85 mm
- onderwagen van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
- vorken van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
- met buis-duwbeugel
- bediening heffing via voetpedaal
- neerlaatventiel via handhendel te bedienen
- met overlastventiel
- zuiger verchroomd
- lengte x breedte 1550 x 687 mm
- gewicht 107 kg

- 2 jaar garantie

Technische details

hijswerktuig	hefwagen	lengte	1550 mm
hefwagentype	schaarhefwagen	breedte	687 mm
draagvermogen	500 kg	materiaal	staal
draagbreedte	526 mm	oppervlak lijst	m. poedercoating
lengte vork	1115 mm	oppervlak vork	m. poedercoating
vorkbreedte	153 mm	kleur lijst	antracietgrijs // RAL7016
bediening heffing	handmatig/hydraulisch	kleur vork	antracietgrijs // RAL7016
hefhoogte (min.)	85 mm	kleur onderwagen	antracietgrijs // RAL7016
hefhoogte (max.)	830 mm	oppervlak onderwagen	m. poedercoating
materiaal zwenkwiel	polyurethaan	oppervlak zuiger	verchromd
breedte zwenkwielen	40 mm	garantie	2 jaar
diameter zwenkwielen	150 mm	neerlaatfunctie	neerlaatventiel via handhendel te bedienen
materiaal vorkwielen	nylon	dissel uitvoering	met buis-duwbeugel
breedte vorkwiel	65 mm	hefmechanisme uitvoering	bediening heffing via voetpedaal
diameter vorkwiel	70 mm	hydraulica uitrusting	met overlastventiel
vorkrol	nylon	gewicht	107 kg
wieluitrusting	zwenkwielen met rem		

Dit past ook bij ...

149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
217180		golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovendeck gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
221284		werkhandschoenen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart, naadloos, afmeting 9
227875		lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood