

Hanselifter

Lifter

MES100-15

Traglast 100 kg, Plattform Länge x Breite 470 x 600 mm, Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Gabelrollen mit Polyurethan-Bereifung, Hubhöhe 1500 mm / abgesenkte Höhe 135 mm

Artikelnummer: 149145



Hanselifter Lifter MES100-15

Traglast 100 kg

Lifter

- Traglast 100 kg
- Plattform Länge x Breite 470 x 600 mm
- Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung
- Gabelrollen mit Polyurethan-Bereifung
- Lenkrollen mit Feststellern
- Hubhöhe 1500 mm / abgesenkte Höhe 135 mm
- aus Stahl in blau
- Bedienung Hub manuell über Kurbel
- Höhe x Länge x Breite 1830 x 840 x 600 mm
- Gewicht 48 kg

Technische Details

Hebegerät	Hubwagen	Material Plattform	PVC
Hubwagentyp	Lifter	Höhe	1830 mm
Traglast	100 kg	Breite	600 mm
Breite Plattform	600 mm	Länge	840 mm
Länge Plattform	470 mm	Wenderadius	800 mm
Hubhöhe (max.)	1500 mm	Material Lenkrollen	Polyurethan

Hubhöhe (min.)	135 mm	Material Gabelrollen	Polyurethan
Bedienung Hub	manuell über Kurbel	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Bedienung Fahrwerk	manuell	Farbe	blau
Material	Stahl	Gewicht	48 kg