

**bott**

## Werkbank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 780 - 930 x 700 x 600 mm, Tischplatte aus Linoleum, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 1 Schrank, Mit Flügeltür, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau

Artikelnummer: 231586







### Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 780 - 930 x 700 x 600 mm
- Tischplatte aus Linoleum
- Plattenstärke 30 mm
- Gestellausführung 4 Füße
- Ausstattung: 1 Schrank
- Mit Flügeltür
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau

## Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Material Platte	Linoleum
Tischtyp	Werkbank	Material Gestell	Stahl
Gestellausführung	4 Füße	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Gestellform	4-Fußgestell	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
Höhe	780-930 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Breite	700 mm	Farbe Front	anthrazitgrau // RAL7016
Tiefe	600 mm	Türen Anzahl	1 Stück
Stärke Platte	30 mm	Türtyp	Flügeltür
höhenverstellbar	ja	fahrbar	nein
Werkbank Ausstattung	1 Schrank	Gewicht	46,558 kg

## Dazu passt auch ...

102657		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
230322		Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen