

hofs

Aktenregal - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 2900 x 1000 x 600 mm, Feldlast 810 kg / Fachlast 90 kg, Nutzung beidseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 948722



hofs
REGALSYSTEME



hofs Akten-Schraubregal

Grundregal

Aktenregal - Grundfeld

- Geeignet für Archivräume
- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2900 x 1000 x 600 mm
- Feldlast 810 kg / Fachlast 90 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 600 mm
- 8 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsfeinblech, ohne Abdeckboden / 8 Ordnerhöhen für 96 Ordner
- Ebenen mit steckbarer Mittel-Anschlagkante und seitlicher Bodenabkantung der oberen Fachebene (ohne zusätzliche Streben) gegen das Herausfallen von Ordnern und gleichzeitig unübertroffener Stabilität in der Längs- und Tiefenrichtung,



Sicherheitskantung zum Schutz v

- Nutzung beidseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Lieferumfang: Grundregal mit 4 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (H44) bestätigt
- 5 Jahre Garantie
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
- Montagehinweis: Die Verbindung von Profilen und Fachböden erfolgt mittels Schrauben, teilweise verstärkt durch Eckplatten

Technische Details


Möbeltyp	Regal	Abdeckboden	nein
Regaltyp	Aktenregal	Fachbreite	1000 mm
Regalsystem	Schraubsystem	Fachtiefe	600 mm
Regalfeld	Grundfeld	Ordnerkapazität	96 Stück
geeignet für (Branche/Bereich)	Archivräume	Farbe Ständer	lichtgrau // RAL7035
Höhe	2900 mm	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Breite	1000 mm	Feldlast	810 kg
Tiefe	600 mm	Oberfläche Boden	verzinkt // kunststoffbeschichtet
Böden / Ebenen Anzahl	8 Stück	Oberfläche Ständer	verzinkt // kunststoffbeschichtet
Ordnerhöhen	8 Stück	Farbe Ausführung	lichtgrau // RAL7035
Fachlast	90 kg	Lieferumfang	Grundregal mit 4 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
Böden- / Ebenentyp	Stahlblechboden	Anlieferung	zerlegt
Böden / Ebenen Ausstattung	Mittel-Anschlagkante // seitliche Bodenabkantung // Sicherheitskantung	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Nutzung	beidseitig	Garantie	5 Jahre
Material	Stahl	Gewicht	54,91 kg
Regal Ausstattung	Böden		

Zubehör




716567



Fachboden für Aktenregal, Breite x Tiefe 1000 x 600 mm, Für eine Fachlast von 90 kg, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

948733		Aktenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2900 x 1000 x 600 mm, Feldlast 810 kg / Fachlast 90 kg, Nutzung beidseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
--------	---	---

Dazu passt auch ...

213052		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
231461		Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden
991798		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß