

Bauer Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 900 x 1000 x 800 mm, Inhalt 0,55 m³, Traglast 1000 kg, Unterbau Füße, Seitenbleche Vollblech, mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot



Artikelnummer: 984125

Bauer Kippbehälter

für Staplertraverse

Kippbehälter





- Höhe x Länge x Breite 900 x 1000 x 800 mm
- Inhalt 0,55 m³
- Traglast 1000 kg
- Kippvorgang über Staplertraverse (als Zubehör)
- Kippen über Traverse durch günstigen Lastschwerpunkt
- durch 2 Zapfen an der Traverse drehbar
- Unterbau Füße
- Boden profiliert
- Seitenbleche Vollblech
- Stahlkonstruktion
- mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
- 3-fach stapelbar
- Gewicht 80 kg

Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Einfahrlänge	420 mm
Inhalt	0,55 m ³	Einfahrbreite	480 mm
Höhe	900 mm	Ablasshahn	nein
Länge	1000 mm	stapelbar	ja

Breite	800 mm	nestbar	nein
Traglast	1000 kg	Gefahrstoffeignung	nein
Material	Stahl	Oberfläche	lackiert
Materialstärke Schüttwand	3 mm	Farbe	feuerrot // RAL3000
Wand Ausführung	Vollblech	Farbe Ausführung	feuerrot // RAL3000
Stabilität / Aussteifung / Verst	profilierte Seitenwände und Boden // verstärkter Rand	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Bodenkonstruktion	profiliert	Deckeltyp	Klappdeckel
Kippfunktion	manuell	Lieferumfang	ohne Staplertraverse
Kippausführung	Kippen über Traverse durch günstigen Lastschwerpunkt	Behälter Ausstattung	durch 2 Zapfen an der Traverse drehbar
unterfahrbar	nein	Gewicht	80 kg
Unterbau	Füße		

Zubehör

345341		öl- und wasserdichte Ausführung, für Kippbehälter, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
518111		Zweiteiliger Klappdeckel, Aus Stahl, für Gitterbehälter, Breite x Tiefe 800 x 1000 mm, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
518144		Rollensatz, für Kippbehälter, Traglast 1350 kg
984205		Staplertraverse, Für Kippbehälter mit 0,55 m³ Inhalt, Höhe x Länge x Breite 980 x 945 x 930 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot

Dazu passt auch ...

203428		Montagetreppe, Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Aus Aluminium
525920		Gabelzinkenschild, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 995 x 200 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
531837		Gabelverlängerung, Höhe x Länge x Breite 48 x 1600 x 106 mm, für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 40 x 80 mm, Unterseite offen, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau