

Technisch specificatieblad

Binnenhoek, asymmetrisch, dubbel voor wandgoot

Rapid 80 type GS-S70210

Artikelnr. 6278050

OBO
BETTERMANN



Binnenhoek voor directe montage op Rapid 80 GS wandgoot.




St Staal

Stamgegevens

Bestelnr.	6278050
Type	GS-AI70210RW
Dimensie	70x210mm
Kleur	zuiver wit
RAL-nummer	9010
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	75,00 kg/100 st.

Technische gegevens



Breedte	210,00 mm
Zijhoogte	70,00 mm
Aantal deksels	0
Uitvoering	Bodemdeel
Vorm	Asymmetrisch
Kabelklem	<input type="checkbox"/>
Kanaalverbinder	<input type="checkbox"/>
Montagegat in bodem	<input checked="" type="checkbox"/>
Dekselbreedte	0 mm
Breedte bovenstuk 2	0,00 mm
Breedte bovenstuk 3	0,00 mm
Beschermfolie	<input checked="" type="checkbox"/>
Hoekgedeelte	90,00 - 90,00 °