

Solo 1100 Grafiet 570lm 3000K Ra>80 Twilight

Artikelcode: 643554
EAN: 7021986435542

**Elektrisch**

System wattage: 11.5W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 570lm
Werkzaamheid: 50 lm/W
Kleurtemperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
levensduur: L70/B50>50,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Plastic Opal
Bundelhoek: 120°

Controle/dimmen

Type: Twilight

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
Brandbeveiligings klasse: 850°C - 30s

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E
BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Grafiet
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen / Buiten
Module: 1100
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 130
Diameter (mm) D: 270
Diepte (D): 130
Gewicht (kg) bruto/netto: 2 / 1.9

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 270 x 270 x 130



7 0 2 1 9 8 6 4 3 5 5 4 2