



**GE Power Controls**

Artikelnummer: 566725

Typbezeichnung: EP63C63N

**EP63C63N Leitungsschutzschalter C  
6KA+N**


- **Sicher und zuverlässig**
  - Höchster Isolationsgrad IP20
  - Knebelsperre
  - Plombierbare Anschlüsse
- **Anwenderfreundlich**
- **Multifunktional**
  - Anbau des Fernantriebs beidseitig möglich
  - Ein Gerättyp für alle Hauptfunktionen
  - Fernauslöser und Unterspannungsauslöser
  - Hilfsfunktionen
- **Einfach zu installieren**
  - Sowohl Stift- als auch Gabelanschlüsse verwendbar
  - Hohes Anzugdrehmoment 4,5 Nm
  - Großzügig dimensionierte Anschlußklemmen Leitungsschutzschalter 35mm<sup>2</sup>

**Produktspezifikationen**

Print

<b>Familie</b>	Leitungsschutz
<b>Unterauswahl</b>	Leitungsschutzschalter
<b>Polzahl</b>	3P+N
<b>Auslösecharakteristik</b>	C (5-10 x In)
<b>In (A)</b>	63 A
<b>AC/DC</b>	AC
<b>Selectiv</b>	Nein
<b>Teilungseinheiten</b>	4
<b>Kurzschlußselektivität</b>	3
<b>Approbationen</b>	CE - VDE
<b>Schalter</b>	EP60
<b>min Anschlußquerschnitte (mm<sup>2</sup>)</b>	25-35 mm <sup>2</sup>
<b>Klimatfestigkeit</b>	95%RH bei 55 °C
<b>Elektrische Schaltlebensdauer</b>	20000/10000
<b>Minimale Betriebsspannung</b>	12 V
<b>Normen</b>	EP60 : 6kA hauswirtschaftlich BS EN 60898 / 10-20kA industriell BS EN 60947-2
<b>Anschlußquerschnitte (mm<sup>2</sup>)</b>	0.75 / 1 mm <sup>2</sup>
<b>Standardverpackung</b>	3
<b>Gewicht</b>	0.500 Kg
<b>EAN 13</b>	5411815667251

Print