

## Har-speed M12 malecont. Crimp AWG 24-28



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	21 01 100 9014
Beschreibung	Har-speed M12 malecont. Crimp AWG 24-28
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/21011009014">https://b2b.harting.com/21011009014</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Baureihe	har-speed
Kontaktart	Crimpkontakt

### Ausführung

Geschlecht	Stift
Fertigungsverfahren	gedrehte Kontakte

### Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,08 ... 0,22 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt	AWG 28 ... AWG 24
Anforderungsstufe	1

### Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	Au über Ni steckseitig
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	0,11 g
Ursprungsland	Schweiz
europäische Zolltarifnummer	85366990
eCl@ss	27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder