


CANUFLEX Minibox

Halogenfreier Polyester-Geflechtsschlauch (PE-HB) in einer handlichen Minibox

Eigenschaften

- Der Geflechtsschlauch bietet höchste Flexibilität und ausgezeichneten Abriebschutz
- Er lässt sich schnell und einfach auf das zu schützende Objekt aufschieben und passt sich unregelmäßigen Formen und Konturen perfekt an
- Der Geflechtsschlauch kann leicht mit einem kleberbeschichteten Schrumpfschlauchabschnitt fixiert werden
- Die CANUFLEX Minibox ist ideal für Anwender, die kleine Mengen benötigen, z.B. Hand- und Heimwerker
- Dauereinsatztemperatur:
-50°C to 150°C



Flamm-
geschützt

1:2
Aufweirate

CANUFLEX Minibox

Dimensionen

Bestell- bezeichnung	Artikelnummer Farbe schwarz	Nenn- durchmesser	Aufgeweiteter Durchmesser ca. in mm	Rollenlänge m	Liefereinheit Stück
Minibox 03	8693003951	3,0	7,0	10	10
Minibox 04	8693004951	4,0	8,0	10	10
Minibox 05	8693005951	5,0	10,0	10	10
Minibox 06	8693006951	6,0	12,0	10	10
Minibox 08	8693008951	8,0	14,0	10	10
Minibox 10	8693010951	10,0	15,0	10	10
Minibox 12	8693012951	12,0	21,0	10	10
Minibox 15	8693015951	15,0	27,0	10	10
Minibox 20	8693020951	20,0	28,0	5	10
Minibox 25	8693025951	25,0	34,0	5	10
Minibox 30	8693030951	30,0	37,0	5	10


Technische Daten

Eigenschaft	Test Methode	Typische Werte
Schmelzpunkt	DSC	260°C
Entflammbarkeit	FMVSS 302 B	bestanden

Weitere technische Daten auf Anfrage

Standardfarben

schwarz, grau, blau, rot, gelb, grün, braun, orange



Bestellinformation

Bitte geben Sie den Produktnamen, sowie jede der folgenden Optionen an
1) Artikelnummer 2) Farbe 3) Gesamtmenge
Zum Beispiel: Canuflex Minibox 10, 8693010951, schwarz, 50 Stück

Die hier aufgeführten Angaben sowie Fotos und sonst. Darstellungen entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse. Wir weisen darauf hin, dass es in der Verantwortung des Anwenders liegt, sicherzustellen, daß das Produkt dem vorgesehenen Einsatz entspricht.