



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|--|
| Maximum response time | 95 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ2 95 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ3 |
| Baureihe | Masterpact |
| Kurzbezeichnung des Geräts | MN diag |
| Produkt- oder Komponententyp | Unterspannungsauslöser |
| Geräteanwendung | Sicherheit |
| Kompatible Produktfamilie | Masterpact (Masterpact MTZ2) Leistungsschalter Masterpact (Masterpact MTZ3) Leistungsschalter |
| Typ des Spannungsauslösers | Unverzögert |

Zusatzmerkmale

| | |
|-------------------------------|--|
| Kontrolltyp | Kommuniziert |
| Signalisierungsfunktion | MN geöffnet Durch Spulen versorgt Fehler |
| [Un] voltage power supply | 24 V AC 50/60 Hz 24 - 30 V DC |
| Schwellenwert-Auslösespannung | 0,35 - 0,7 Un Öffnung 0,85 Un Schließung |
| Holding power consumption | 4,5 W |
| Circuit breaker mounting mode | Einschubtechnik |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 3,0 cm |
| VPE 1 Breite | 6,0 cm |
| VPE 1 Länge | 8,2 cm |
| VPE 1 Gewicht | 172,0 g |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung |  REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform  EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China |  RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  Ja |
| Umweltproduktdeklaration |  Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil |  Entsorgungsinformationen |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|