


Steckverschraubung QS-V0-G3/8-8

Teilenummer: 186320

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Werte
Baugröße	Standard
Nennweite	5 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::-] Wasser
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Brandklasse nach UL94	V0
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Zulassung	Germanischer Lloyd UL - Recognized (OL)
Max. Anziehdrehmoment	25 Nm
Produktgewicht	25 g
Pneumatischer Anschluss	G3/8 für Schlauch Außendurchmesser 8 mm
Farbe Lösering	schwarz
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	PBT-verstärkt