

## Rechteckbehälter

Höhe x Breite x Tiefe 553 x 800 x 600 mm, Inhalt 151 l, Aus Polypropylen in blau, Wände geschlossen, Boden doppelt verstärkt, Unterbau Rollen

Artikelnummer: 209668



## mobiler Rechteckbehälter

### 3in1 - Transportkasten, Lagerbehälter und Kommissionierbox

Rechteckbehälter

- Geeignet sowohl für großvolumige, aber leichte Teile als auch für schweres Ladegut
- Höhe x Breite x Tiefe 553 x 800 x 600 mm
- Inhalt 151 l
- Im Euromaß
- Aus Polypropylen in blau
- Wände geschlossen
- Boden doppelt verstärkt
- Unterbau Rollen
- Staubgeschützt zu schließen über Klappdeckel
- Etikettierflächen an den Stirnseiten
- Lebensmittelgeeignet
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
- Lieferung inklusive Etikettenabdeckungen

Behältertyp	Rechteckbehälter	Unterbau	Rollen
geeignet für (Produkt/Material)	großvolumige, leichte Teile, schweres Ladegut	Fahrgestell	4 Lenkrollen
Euronorm	ja	Rad-Ø	75 mm
Inhalt	151 l	Beschriftungsfeld	Etikettierflächen an den Stirnseiten
Höhe	553 mm	Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +80 °C
Breite	800 mm	Lebensmittelgeeignet	ja
Tiefe	600 mm	Gefahrstoffeignung	nein
Material	Polypropylen	Deckel	ja
recyclbar	ja	Deckeltyp	Klappdeckel
Wandkonstruktion	geschlossen	Farbe	blau
Bodenkonstruktion	doppelt verstärkt	Lieferumfang	inklusive Etikettenabdeckungen
faltbar	nein	Gewicht	10,24 kg
unterfahrbar	ja		

## Dazu passt auch ...

114305		Abfallbehälter, Für den Innen- und Außenbereich geeignet, Inhalt 120 l, Höhe x Durchmesser 980 x 500 mm, Boden, Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau
202875		Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
524171		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschießbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium