



TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7799



Entdecke mehr

HOCHWERTIGER SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

Warm gefütterter Schnittschutzhandschuh Kl. E in Signalfarben. Wärmt und bietet sehr guten Schutz. Mit Touchscreen-Funktionalität – bedienen Sie Ihr Smartphone mit Handschuhen. Aus hochwertigem Vollnarben-Ziegenleder, Polyester und Edelstahlfasergarn. Für Allroundarbeiten geeignet. Hervorragende Passform.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Sehr gute Passform
- Sehr guter Schutz
- Warm

EIGENSCHAFTEN

- Wasserdicht
- Für Touchscreens
- Verstärkte Finger und Daumen

SCHÜTZT VOR/GEGEN

schützt vor/gegen: schnittwunden, kontakt mit nässe, kontakt mit kälte

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

bereich mit gefahr von schnittverletzungen, kalte bereiche

ART DER ARBEIT

Allround

EIGENSCHAFTEN

TYP Allround Arbeitshandschuhe, Kälteschutz, Schnittschutzhandschuhe

KATEGORIE Cat. II

KOLLEKTION Dynamic Strength

HANDFLÄCHE MATERIAL Vollnarben Ziegenleder von Spitzenqualität

OBERHAND-MATERIAL Spandex

FUTTER Dick gefüttert

FUTTERMATERIAL HPPE, Polyester, Rostfreier **Stahlfaserfaden**

LÄNGE 235-260 mm

FINGERSPITZENGEFÜHL 5

FARBE Orange, Schwarz

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 6/36

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997)

Schnittbeständigkeit Klasse E

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997) TDM: 30.7 N

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG

INNENMATERIAL Polyester

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG

ZWISCHENMATERIALE Polyurethan, HPPE (High performance polyethylene)

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG

AUSSENMATERIAL Leder, Polyester, Elasthan

KONFORMITÄT



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EIGENSCHAFTEN



GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
6	7799-6	7340118374871
7	7799-7	7340118374963
8	7799-8	7340118375052
9	7799-9	7340118375144
10	7799-10	7340118375236
11	7799-11	7340118375328
12	7799-12	7340118375410

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com