

## STAHL, WEIßLACKIERT ODER POLYSAN

- Bandmaße sind unverzichtbares Vermessungszubehör!
- Stahlbandmaße zeichnen sich durch ihre große Widerstandskraft aus.
- Aus gehärtetem und poliertem Stahl, 13 mm breit.
- Entsprechend EG-Bauartzulassung D81/1.3.41.
- Die Maßteilung ist abriebfest in schwarz und rot.
- Erhältlich als weißlackiertes Stahlbandmaß oder mit Polyamidbeschichtung „Polysan“ (gelb).
- Mit V-Rahmen oder Schrägrahmen.
- Einseitig bedruckt mit cm-Teilung (mm-Teilung auf den ersten 10 cm des Bandes).



Schrägrahmen

## VORTEILE

- Zuverlässig und robust – Made in Germany!
- Bewährt in der Anwendung.
- Höchste Witterungsbeständigkeit.



V-Rahmen

## TECHNISCHE DATEN

Weißlackiert, V-Rahmen, 100 m	Anfang A: 18105000 / Anfang B: 18115000
Weißlackiert, Schrägrahmen, 30 m	Anfang A: 18106000 / Anfang B: 18116000
Weißlackiert, Schrägrahmen, 50 m	Anfang A: 18107000 / Anfang B: 18117000
Polysan, V-Rahmen, 50 m	Anfang A: 18108000 / Anfang B: 18118000
Polysan, V-Rahmen, 30 m	Anfang A: 18109000 / Anfang B: 18119000



## BANDMAß-ANFÄNGE

Unsere Bandmaße sind mit verschiedenen Band-Anfängen erhältlich. Bei Bestellung einfach den gewünschten Anfang angeben.

