

**Artikelnummer:** 154815

**Kurzbeschreibung:** Schaar-rollenbanen, baanbreedte 500 mm, met 6 steunen

**Langbeschreibung:** Schaar-rollenbanen, baanbreedte 500 mm:

[ul]<li> Variabele lengte (uittrekbaar), voor wisselende locaties

</li><li> Ideaal in combinatie met rollenbanen en

transportbanden </li><li> Neemt in in elkaar geschoven positie

weinig ruimte in - assen met verspringende rollen </li><li>

Bijzonder flexibel doordat de baan in een bocht of S-bocht is te

gebruiken </li><li> In hoogte verstelbaar (700 - 1100 mm) </li><li> Verrijdbaar met

zwenkwieltjes </li><li> Flexibel te plaatsen (kan met bocht opgesteld worden)</li><li> met

kogelgelagerde en verzinkte Stahlröllchen (a $\approx$  48 mm), naar wens ook met

kogelgelagerde Kunststoffröllchen (a $\approx$  48 mm) te bestellen (geen meerprijs) </li><li>

Asafstand: 32 - 130 mm, al naargelang de uitgetrokken lengte </li><li> Hoogte instelbaar

van 700 - 1100 mm, inclusief ondersteunen</li><li> Baanbreedte: 500 mm</li><li>

Draagvermogen: 120 kg</li>[ul]

