


## Manometer, Serie PG1-SNL

- Anschluss hinten
- Farbe Hintergrund Schwarz
- Skalenfarben Grün, Weiß
- Sichtscheibe Polystyrol
- Einheiten bar
- Einheiten psi
- ATEX-geeignet



Bauart	Rohrfedermanometer
Normierung	EN 837-1
Güteklasse	1,6
Umgebungstemperatur min./max.	-40 ... 60 °C
Medium	Druckluft
Einheit Hauptskala (aussen)	bar
Farbe Hauptskala (außen)	Grün
Einheit Nebenskala (innen)	psi
Farbe Nebenskala (innen)	Weiß
Farbe Hintergrund	Schwarz
Farbe Zeiger	Weiß
Gewicht	Siehe Tabelle unten



### Technische Daten

Materialnummer	Druckluftanschluss	Nenndurchmesser	Einsatzbereich	Anzeigenbereich	Betriebsdruck	Skalenwert	Gewicht	
1827231018	G 1/8	40 mm	0 ... 4 bar	0 ... 6	0 ... 6 bar	0,2	0,06 kg	1)
1827231023	G 1/4	50 mm	0 ... 1,2 bar	0 ... 1,6	0 ... 1,6 bar	0,05	0,09 kg	-

Dichtung 1829202004 separat bestellen


1) Geeignet für den Einsatz in den Ex-Zonen 1,2,21,22

### Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Acrylnitril-Butadien-Styrol
Gewinde	Messing
Frontring	Stahl, verchromt
Sichtscheibe	Polystyrol

## Abmessungen

## Abmessungen



## Abmessungen in mm

Druckluftanschluss	Nennendurchmesser	Ø A	B	C	D	E	F	H	K	L	M	SW1	SW2
G 1/8	40 mm	40	43	-	-	25.5	49	32	4	4	49	17	14
G 1/4	50 mm	50	54	5	3	29.5	51.5	34.5	3	4.5	61	17	14