



Opis:

Prosta złączka węży 3/8" (10 mm), z udaroodpornego polietylenu do celów spożywczych (HDPE), kolor naturalny, z tulejkami przyłączeniowymi do węży

- dostępny w różnych wielkościach
- bardzo dobra odporność chemiczna na kwas, ługi i inne chemikalia
- odporność na temperaturę: od -20 °C do +70 °C
- Średnica zewnętrzna tulejki d2 = 10 mm lub 3/8" (strefa wtykania)
- l = 65 mm

Informacje:

Produkt

Numer produktu	536100
GTIN	4007228702088
Taryfa celna	39174000
Jednostka opakowania (JO)	10

Kolor	naturalny
Masa (kg)	0,0

Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	10
D x S x W (mm)	250 x 250 x 85

Masa brutto OJ (kg)	0,0
---------------------	------------

Paleta

Liczba pudełek	336
Liczba warstw	8
D x S x W (m)	1,2 x 0,8 x 0,83

kartony/warstwa	42
Masa (kg)	0,0