



## Descrizione

Raccordo angolare per tubo flessibile R 1" x 3/4" (R 1" x 19 mm), in polietilene infrangibile e inalterabile agli alimenti (HD-PE), colore naturale, per attaccare tubi flessibili di collegam

- Ottima resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze chimiche
- Resistenza a temperature da -20 °C a +70 °C
- Con dado per raccordo in HD-PE
- Con guarnizione in gomma
- Con attacco filettato per tubo  $\varnothing d1 = R 1"$
- Attacco maschio  $\varnothing$  esterno  $d2 = 19 \text{ mm}$  o  $3/4"$  (zona di inserimento)
- $l = 52 \text{ mm}$
- $h = 41 \text{ mm}$  (totale  $51 \text{ mm}$ )

## Informazioni:

### Articolo

Codice dell'articolo	<b>540300</b>
GTIN	<b>4007228702217</b>
Tariffa doganale	<b>39174000</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>

Colore	<b>naturale</b>
Peso (kg)	<b>0,02</b>

### Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	<b>10</b>
P x L x A (mm)	<b>250 x 250 x 85</b>

Peso lordo unità di imballaggio kg	<b>0,2</b>
------------------------------------	------------

### Pallet

Numero di scatole	<b>336</b>
Numero di strati	<b>8</b>
P x L x A (mm)	<b>1,2 x 0,8 x 0,83</b>

Cartoni per strato	<b>42</b>
Peso (kg)	<b>692,0</b>