

ROLINE GOLD HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, 2 m

| | |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer | 11.04.5691 |
| Hersteller | ROLINE |
| Hersteller-Art.-Nr. | 11.04.5691 |
| EAN (Einzelstück) | 7611990131952 |



ROLINE GOLD Monitorkabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Hochwertiges HDMI Verbindungskabel mit HDMI Steckern für die optimale Übertragung von digitalen HDTV Signalen bei Datenraten bis zu 18 Gbit/s (600MHz). Für Übertragung von Filmen in digitaler Kinotechnik-Qualität, mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840x2160 @60Hz!

- 60 Bilder/Sekunde
- Unterstützt 3D und Ultra HD
- HDMI Ethernet Kanal mit grossem Querschnitt
- Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver
- Das robuste Nylonschutzgeflecht schützt das HDMI Kabel effektiv und setzt es optisch in Szene
- Kabel mit HDMI-Stecker beidseitig
- Vergoldete Kontakte für sichere Datenübertragung
- Vergoldetes Metallsteckergehäuse für verbesserte Abschirmung

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei

hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Hersteller | ROLINE |
| Produktgruppe | Kabel |
| Produkttyp | HDMI Ultra HD mit Ethernet Kabel |
| Farbe | schwarz / gold |
| Länge | 2 m |
| Übertragungsqualität | HDMI Ultra High Speed (HDMI 2.0) |
| Max. Auflösung | 3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1) |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | HDMI Typ A |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | HDMI Typ A |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Anwendungsbereich | extern |
| Kabelschirmung | doppelt geschirmt |
| Technische Besonderheiten | HDMI Ultra HD with Ethernet |
| Gewicht | 230.6 g |
| Verpackungshöhe | 20 mm |
| Verpackungsbreite | 140 mm |
| Verpackungstiefe | 210 mm |
| Paketgewicht | 0.07 kg |