

ROLINE Industrie Switch 16x RJ-45, unmanaged

Art.nr.	21.13.1157
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.13.1157
EAN (een stuk)	7611990133635



- Fast Ethernet Switch met 16x 10/100Base-T Poorten
- Voor de inzet in een industriële omgeving
- DIN Rail montage of dmv een montage plaat
- Werk spanning : +4,5 tot +50VDC
- Bedrijfstemperatuur: - 20 °C - +70 °C
- Ingang DC via klemmenblok of via normale DC-adapter met een holle connector (6.3mm / 2.0mm)
- Als passende voeding aanbevelen wij het gebruik van 21.13.1226

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Netwerk-switches
Produkt type	Fast Ethernet Switch
Netwerk standaard	Fast Ethernet
LAN (Mbit/s)	10/100
Aantal Poorten	16
Fast Ethernet Ports RJ-45	16
Bouw type	DIN Rail
Management	nee

Stackable	nee
Technische bijzonderheden	- 20 °C - +70 °C
Afmeting (HxBxD)	140 x 40 x 106 mm
Voeding (extern/intern)	extern