

Lacont

Gift-/Chemikalienschrank

storeLAB CHS-2FAS 950

Geeignet für wassergefährdende, giftige und ätzende Stoffe, Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 950 x 500 mm, 1 Ebene(n) mit Stahlboden, unten Bodenwanne mit Gitterrost, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 522740

storeLAB



Lacont Chemikalien- und Giftschrank storeLAB CHS-2FAS 950

für Fässer

Gift-/Chemikalienschrank

- Zur Lagerung im Arbeitsraum
- Geeignet für wassergefährdende, giftige und ätzende Stoffe
- nicht brandgeschützt
- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 950 x 500 mm
- Höhe x Breite x Tiefe innen 1719 x 910 x 440 mm
- für 2 x 60-Liter-Fass + Kleingebinde
- Konstruktion aus Stahl
- Doppel-Flügeltür mit Lochbild
- Sicher verschließbar mit Zylinderschloss
- 1 Ebene(n) mit Stahlboden, unten Bodenwanne mit Gitterrost
- Traglast je Ebene 50 kg
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Auffangvolumen Wannensboden 20 l
- Auffangvolumen Bodenwanne 65 l



- Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Be- und Entlüftung mit natürlicher Zwangsbelüftung durch Lüftungsraster
- Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- erfüllt die Anforderungen nach WHG §19
- erfüllt die Anforderungen nach TRGS 514 / TRGS 526
- erfüllt die Anforderungen nach DGUV

Technische Details





Gefahrstoff-Lagertyp	Schrank	Bodenwanne	ja
Möbeltyp	Schrank	Auffangvolumen Bodenwanne	65 l
Schranktyp	Gefahrstoffschrank	Bauweise (Zulassung)	Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR
Lagerort	im Arbeitsraum	Be- und Entlüftung	natürliche Zwangsbelüftung
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende, giftige und ätzende Stoffe	Lüftungsanschluss Schrank	Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach
Brandschutz	nicht brandgeschützt	Material	Stahl
Höhe	1950 mm	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Breite	950 mm	Farbe Front	lichtgrau // RAL7035
Tiefe	500 mm	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Innenhöhe	1719 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Innenbreite	910 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Innentiefe	440 mm	Oberfläche Boden	pulverbeschichtet
Kapazität	2 x 60-Liter-Fass + Kleingebinde	abschließbar	ja
Schrank Ausstattung	Böden, Bodenwanne	Schließsystem	Zylinderschloss
Böden / Ebenen Anzahl	1 Stück	Türtyp	Doppel-Flügeltür mit Belüftung
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Unterbau	Sockel
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebe)	Bodenwanne mit Gitterrost	Zertifizierung DGUV	erfüllt die Anforderungen nach DGUV
Auffangvolumen Wannengebode	20 l	Zertifizierung TRGS	erfüllt die Anforderungen nach TRGS 514 / TRGS 526
Traglast Fachboden	50 kg	Zertifizierung WHG	erfüllt die Anforderungen nach WHG §19
Höhenverstellraster Ebene	25 mm	Gewicht	100 kg

Zubehör






149137



Aufsatzadapter für Umluftsystem mit Filter für Gift-/Chemikalienschrank, Höhe x Breite x Tiefe 210 x 310 x 510 mm

200155		Entlüftungsaufsatz für Gift-/Chemikalienschrank, Höhe x Breite x Tiefe 249 x 200 x 442 mm
505247		Wannenboden für Gift-/Chemikalienschrank, für Schrank Breite x Tiefe 950 x 500 mm, Für eine Fachlast von 70 kg, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
522745		PE-Einsatz für Wannenboden, für Gift-/Chemikalienschrank, für Schrank Breite x Tiefe 950 x 500 mm
522747		PE-Einsatz für Bodenwanne, für Gift-/Chemikalienschrank, für Schrank Breite x Tiefe 950 x 500 mm

Dazu passt auch ...

200803		Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 425 x 3280 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
508470		Erste-Hilfe-Schild, Aushang des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (DGUV Information 204), Anleitung Erste Hilfe, Wandschild, aus Kunststoff, Oberfläche Standard, Höhe x Breite 560 x 400 mm
525732		Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm
526779		Körperdusche, Anschluss 3/4" außen, aus Edelstahl, Zur Wandmontage