

**Serie 4, Flachschrilmhaube, 90 cm,
Silber, metallisch
DFR097A52**



Sonderzubehör

DSZ4920 Montage-Set 90 cm Oberschrank, DSZ4961 Absenkrahmen, DSZ4982 Griffleiste Weiss, DSZ4985 Griffleiste Edelstahl, DSZ4986 Griffleiste schwarz, DWZ0IT0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DWZ1IX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), DWZ1IX1C6 Clean Air Plus Umluftset extern, DWZ2IT1B4 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz), DWZ2IT1I4 Clean Air Standard Umluftset, HEZG9AS00S Adapter, DSZ4561 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DSZ4565 Standard Umluftset, DWZ1IT1D1 Long Life Umluftset extern

Flachschrilmhauben: kaum sichtbar in einem Oberschrank integriert sorgen sie für ein klares Küchendesign

- **Griffleisten:** Wählen Sie die richtige Farbe aus verschiedenen Bosch-Griffleisten aus.
- **Besonders leise:** die Hochleistungshaube, die kaum Geräusche macht.
- **Eco Silence Drive™:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.

Technische Daten

Bauart: Flachschrilmhaube
 Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .. 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 430 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 12.4 kg
 Steuerung: elektronisch
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 397 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 628 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 358 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 729 m³/h
 Max. Luftmenge: 397 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 3
 Schalleistung: 53 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters: Edelstahl waschbar
 EAN-Nummer: 4242005232031
 Anschlusswert: 146 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Gerätetyp: Eingebaut
 Nachlauffunktion mit automatischer Abschaltung: 10 min



Serie 4, Flachschrühhaube, 90 cm, Silber, metallisch DFR097A52

Flachschrühhauben: kaum sichtbar in einem Oberschrüh integriert sorgen sie für ein klares KÜchendesign

Bauförm

- 90 cm
- Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Spezial-Oberschrüh

Kömförm

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und - 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 397 m³/h
 - Intensivstufe: 729 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehörm) notwendig
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehörm) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
 - Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 358 m³/h
 - Intensivstufe: 628 m³/h
 - Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 einflutig stehend. Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor
- Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor

Planungs- und Installationsinformation


- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Griffleiste als Sonderzubehörm erhältlich

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Gesamtanschlusswert: 146 W


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 4, Flachschildhaube, 90 cm,
Silber, metallisch
DFR097A52**




Tiefenanpassung des
Filterauszuges bis 29 mm möglich

Maße in mm




Maße in mm



Bei Montage der 90 cm Flachschildhaube in
einen 90 cm breiten Oberschrank ist ein
Montage-Set erforderlich. Die beiden Montage-
winkel werden links und rechts im Möbel ver-
schraubt. Montage nach Schablone.

Maße in mm



Maße in mm

