

# Datenblatt



## Artikelnummer

3000276032

## Gehäuse / Abmessungen

Gehäusetyp

Serie

Befestigung

Lochbild / Lichte Weite

Stärke Befestigung / Gabel

Oberfläche



## Rad / Abmessungen

Durchmesser

100 mm

Radfelge

Polypropylen grau

Lauffläche

thermopl. Elastomer 95° Shore A grau

Lagerung

mittiges Kugellager

Fadenschutz

großer Kunststoff-Fadenschutz

Nabenbreite

36 mm

Achsbohrung

15 mm

Achsschraube

M8

Temperaturbereich

-20°C bis +60°C

max. dyn. Traglast

100 kg

test norm

DIN EN 12532

