

RHINO™ Etiketten

Die RHINO™ -Bänder wurden für harte Einsatzbedingungen entwickelt und zeichnen sich durch Widerstandsfähigkeit gegen Abreibung, Temperaturunterschiede, Chemikalien, Lösungsmittel, Wasser und UV-Strahlung aus. DYMO bietet abhängig von der Anwendung mehrere spezielle Materialien, die alle mit einem starken Kleber versehen sind und mit einem sorgfältig ausgewählten Farbband für hochwertige Druckqualität und Widerstandsfähigkeit ausgewählt wurden. Die RHINO™ - Bänder verfügen über Rückseitenschlitze zum leichten Abziehen.

DYMO®

Heißschrumpfschläuche RHINO™

- aus Polyolefin
- resistent gegen Feuchtigkeit, extreme Temperaturen und UV-Strahlung
- Thermotransferdrucktechnik - Etiketten verschmieren nicht und bleichen nicht aus
- entsprechen den OSHA-, ANSI- und ISO-Farbnormen
- Schrumpfverhältnis: 3:1
- flammenhemmend, MIL-DTL-23053/5 Klassen 1 und 3
- für Industrial LabelPrinter 219, RHINO™ 4200, RHINO™ 5000, RHINO™ 5200, RHINO™ 6000
- **Hinweis:** 24 mm Band nur für RHINO™ 6000 verwendbar



Empfohlene Drahtdurchmesser:

- bei Breite 6 mm: min. 1,18 mm bis max. 2,33 mm
- bei Breite 9 mm: min. 1,73 mm bis max. 3,73 mm
- bei Breite 12 mm: min. 2,97 mm bis max. 5,13 mm
- bei Breite 19 mm: min. 4,64 bis max. 8,70 mm

Anwendungsbeispiele:

- für allgemeine Beschriftungen oder extreme Bedingungen
- ideal für die Kabelbeschriftung

Für wen geeignet:

- Büroanwender
- Industrie
- Elektriker



Symbolbild: Heißschrumpfschlauch RHINO



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

| Produkt | Ausführung | Schriftbandmaße | Schriftbandfarbe | Schriftfarbe | Hersteller-Nummer | Bestell-Nummer |
|----------------------|------------|-----------------|------------------|--------------|-------------------|----------------|
| Heißschrumpfschlauch | Polyolefin | 6 mm x 1,5 m | gelb | schwarz | 18052 | 80918052 |
| | | 6 mm x 1,5 m | weiß | schwarz | 18051 | 80918051 |
| | Polyolefin | 9 mm x 1,5 m | gelb | schwarz | 18054 | 80918054 |
| | | 9 mm x 1,5 m | weiß | schwarz | 18053 | 80918053 |
| | Polyolefin | 12 mm x 1,5 m | gelb | schwarz | 18056 | 80918056 |
| | | 12 mm x 1,5 m | weiß | schwarz | 18055 | 80918055 |
| | Polyolefin | 19 mm x 1,5 m | gelb | schwarz | 18058 | 80918058 |
| | | 19 mm x 1,5 m | weiß | schwarz | 18057 | 80918057 |
| | Polyolefin | 24 mm x 1,5 m | gelb | schwarz | 1805444 | 80918793 |
| | | 24 mm x 1,5 m | weiß | schwarz | 1805443 | 80918059 |