



## Schonhammer

- Hickory-Stiel
- auswechselbare Köpfe in 2 Härten
- Kopf Kunststoff: Shore D66
- Kopf Nylon: Shore D45 +/-5
- **Zubehör:** Ersatzköpfe aus Kunststoff und Nylon

### • Maße:

- **Bestell-Nr 11650184:** (L)270 mm, Gewicht: 278 g
- **Bestell-Nr 11650185:** (L)300 mm, Gewicht: 390 g

### Anwendungsbeispiele:

- zum Positionieren und Ausrichten von Maschinen und Werkstücken
- zum Bearbeiten von weichen Metallen

### Für wen geeignet:

- Heimwerker
- Maurer
- Bauarbeiter
- Schreiner
- Schlosser
- Monteure



Symbolbild: Schonhammer



Symbolbild: Ersatzkopf

Produkt	Ausführung	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Schonhammer	Durchmesser: 27 mm	50815302700	11650184
	Durchmesser: 35 mm	50815303500	11650185
Zubehör: Ersatzkopf, Kunststoff	Durchmesser: 27 mm	50815312700	11650186
	Durchmesser: 35 mm	50815313500	11650187
Zubehör: Ersatzkopf, Nylon	Durchmesser: 27 mm	50815322700	11650188
	Durchmesser: 35 mm	50815323500	11650189